

## SIMPLEX鋁外殼

3122.040



## 產品描述

SIMPLEX鋁製外殼（3122系列）的重量輕，可以在敏感工件和易碎材料上以極高的精度進行加工。用戶自行調節衝擊力。另一個優點是，輕巧的軟面槌可以很容易地在皮帶環中隨身攜帶。外殼堅固且具有減震效果，非常耐用，並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。它帶有一個集成的手柄保護套，可在發生誤擊時保護手柄，適用於尺寸從D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌。鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件！

由於採用極其輕便的外殼，因此可提供高精度刀片。具有該殼體的托板是精確的，並且非常適合於在敏感工件上的工作。

## 產品特點:

- SIMPLEX鋁製外殼
- 重量輕，可在易碎的敏感工件/材料上進行精確加工
- 用戶確定衝擊力
- 輕巧的軟面槌易於在皮帶環中隨身攜帶
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無碎屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- 適用於D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌
- 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件！

## 材質

外殼  
• 鋁

## 組裝


軟金屬嵌件 3209... 不得裝入輕合金外殼  
3122...

## 更多資訊

## 注意事項

包含螺絲和螺帽。

## 訂單資訊

| Ø  | 尺寸<br>長 x 寬 x 高<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 40 | 74 x 54 x 98            | 170  | 4030618301370 | EAB585c005        | 21-04-92-30 | 3122.040 |

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉬、錫、金或鎢。