

BASEPLEX 入子・尼龍，白色

3988.030



產品描述

BASEPLEX尼龍插入件（3988系列），其硬度大約為1. 75 Shore D是一個額外的硬質刀片。白色的插入物比紅色的插入物稍硬，並提供更高的耐磨性。它是耐油和耐油脂的。該插入件的尺寸範圍從D25mm到D50mm。

產品特點:

- BASEPLEX尼龍插入件.
- 白色的.
- 硬的.
- 耐磨.
- 耐油脂.
- 尺寸從D25mm到D50mm.

材質

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	3988.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。