

側向式定位柱 · 彈簧鋼板

EH 22160.



產品描述

具有彈簧鋼板的側向彈簧柱塞確保了工件或部件在止動件或固定板處的簡單且可靠的定位，例如，安裝板或在夾緊過程之前在夾具和夾具結構中。

兩面的版本允許連續夾鉗。
低於 h_1 將會導致下壓效應。

材質


彈簧零件

- 不銹鋼

本體

- 鋼、黑色

圖面



picture 1


picture 2

訂單資訊

尺寸													行程 s	螺絲用	彈簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [N]	溫度 max. [°C]	重量 [g]	品號
l_1 ± 1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1 $\pm 0,5$	b_2	b_3	h_1	h_2 ± 1	h_3	R	[mm]						
單邊 – 相片 1																		
55	40	20	10	6,6	20	8	22,5	28,5	43,0	10	22,5	1,5	M 6	55	250	127	22160.0006	
72	50	23	12	13,5	25	6	29,0	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	251	22160.0012	
兩端 – 相片 2																		
55	40	20	10	6,6	20	8	25,0	28,5	42,5	10	22,5	1,5	M 6	55	250	128	22160.0206	
72	50	23	12	13,5	25	6	33,5	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	256	22160.0212	

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。