

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中間的; 鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3003.



產品描述

SIMPLEX 3003系列在兩側均配有TPE-mid插件。
灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供與復合橡膠製成的黑色插入件（3202系列）相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3003.082)。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有TPE中襯（灰色，中等硬度，無磨損）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3003.082)。

應用區域

用於精密材料，天然石材設置，園藝與景觀美化，石牆建造，傢俱組裝，地板貼磚，路面鋪砌，石造工程 / 樓梯設置，窗戶與門的結構，接合作業

材質

把手

- 木材

入子

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。