

SIMPLEX 軟面槌 · 超級塑膠；鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3007.



產品描述

SIMPLEX 3007系列在兩側均配有超塑插件 (3207系列)。
這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，並且可以作為帶有插入件的大錘 (最大插入件為140mm) (3007.081、3007.100、3007.125和3007.141)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3007.082)。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有超塑插件 (白色，中等硬度，非常耐用)。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘使用，最大插入量可達140mm。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3007.082)。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，板金成形，組合屋結構，接合作業，木工作業，鋒利邊緣的工件組裝

材質

把手

- 木材

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		320	4030618300175	AAA905c002	21-04-09-16	3007.030
40	115	325	325 x 115 x 40		610	4030618300182	AAA905c002	21-04-09-16	3007.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1040	4030618300199	AAA905c002	21-04-09-16	3007.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1440	4030618300205	AAA905c002	21-04-09-16	3007.060
80	175	490	490 x 175 x 80		2660	4030618300212	AAA905c002	21-04-09-16	3007.080

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。