

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分，具有“站立” / TPE-soft；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3012.



### 產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。

藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。

具有巧妙形狀的「站立式」橡膠嵌件 (3202.260) 使錘子能夠牢固地立在頭上，減少彎腰的需要，從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點，其使用壽命比傳統橡膠槌更長。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握把區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌具有TPE-軟 (藍色, 柔軟, 無磨損) /橡膠插入物與“立式” (3202.260) 的插入物組合, 可實現背向友好的工作, 並減少了彎曲。
- 把手極短, 不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。

### 應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚

### 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟, 藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 合成橡膠, 黑色, 帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø	—	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	把手版本	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	280	超短	1454	4030618314349	AAA905c002	21-04-09-16	3012.262
80	175	325	超短	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

### 遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。