

SIMPLEX鋁外殼

EH 3122.



產品描述

SIMPLEX鋁製外殼 (3122系列) 的重量輕，可以在敏感工件和易碎材料上以極高的精度進行加工。用戶自行調節衝擊力。另一個優點是，輕巧的軟面槌可以很容易地在皮帶環中隨身攜帶。外殼堅固且具有減震效果，非常耐用，並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。它帶有一個集成的手柄保護套，可在發生誤擊時保護手柄，適用於尺寸從D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌。鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件！

由於採用極其輕便的外殼，因此可提供高精度刀片。具有該殼體的托板是精確的，並且非常適合於在敏感工件上的工作。

產品特點:

- SIMPLEX鋁製外殼
- 重量輕，可在易碎的敏感工件/材料上進行精確加工
- 用戶確定衝擊力
- 輕巧的軟面槌易於在皮帶環中隨身攜帶
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無碎屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- 適用於D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌
- 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件！

材質

- 外殼
- 鋁

組裝


軟金屬嵌件 3209... 不得裝入輕合金外殼 3122...

更多資訊

注意事項

包含螺絲和螺帽。

訂單資訊

| Ø | 尺寸 長 x 寬 x 高 [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號 |
|----|-------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 30 | 52,0 x 32 x 61 | 90 | 4030618301363 | EAB585c005 | 21-04-92-30 | 3122.030 |
| 40 | 74,0 x 54 x 98 | 170 | 4030618301370 | EAB585c005 | 21-04-92-30 | 3122.040 |
| 50 | 97,5 x 74 x 50 | 330 | 4030618301387 | EAB585c005 | 21-04-92-30 | 3122.050 |
| 60 | 108,4 x 74 x 64 | 395 | 4030618301394 | EAB585c005 | 21-04-92-30 | 3122.060 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。