

SECURAL 軟面槌 · 由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄，矩形嵌件

EH 3380.



產品描述

SECURAL 軟面槌由於其矩形刀片而成為拐角和邊緣的真正專家。

中硬嵌件由聚氨酯製成，可更換。

完美平衡，鎚頭質量與彈丸質量的比率與衝擊面的緩衝特性相結合，保證了最大的回彈阻尼。這使用戶可以在減輕關節壓力的情況下工作，同時仍然施加極高的衝擊力。

外殼沿縱向焊接，可在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。

該產品有兩種尺寸可供選擇：680g 和 1,000g，衝擊面分別為 30 x 40mm 和 35 x 45mm。

產品特點：

- 由聚氨酯製成的可更換、矩形和中等硬度的嵌件。
- 允許進行降噪和完全無反彈的工作。
- 以低重量提供極高的衝擊力。
- 由於外殼的縱向焊接，鎚頭和手柄之間的連接完美無瑕。
- 有兩種尺寸可供選擇：680 克和 1,000 克，衝擊面的尺寸分別為 30 x 40 毫米和 35 x 45 毫米。

應用區域

嵌裝木層板地板，窗戶與門的結構，石牆建造，傢俱組裝，接合作業，板金成形，輕量 / 精密工件的定位和調整，維修與保養工作，樺接工作

材質

版本

- 堅固的鍍金外殼附人體工學形橡膠把手

入子

- 優力膠，黃色，四方形
- 中硬
- 噪音抑制
- 衝擊緩衝
- 耐磨

訂單資訊

長 x 寬		尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

應用範例

















遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。