

SIMPLEX 軟面槌 · 塑料; 帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 EH 3706.



產品描述

SIMPLEX 3706系列的兩側均配有塑料插件。
紅色插入物 (3206系列) 堅硬，還耐油和油脂。
黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。
玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的 (對濕氣不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有塑料嵌件 (抗紅，硬，耐油和耐油脂)。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機 (對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

多功能用途、組裝和維修工作、維護工作、鍍金成型、預製房屋建造、木工工作、鷹架建造、帳篷建造

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618303466	AAA905c002	21-04-09-16	3706.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16	3706.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。