

Aufnahmen

1140.500




Produktbeschreibung


Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen


Maßzeichnung



Bestellinformationen

System	Abmessungen				SW		Art.-Nr.
	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂			
V70	6	19	16	13,5	15	30	1140.500

Anwendungsbeispiel



1063.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)

1063.6025 M10x25 UFK-10.9 (V70)

1140.300-1143.700

1147.700

1129.600


23130.0014

1147.700

1129.600

1140.300-1143.700


23130.0014



1863.9063 M6x16 UFK-10.9 (V40)

1863.8025 M10x25 UFK-10.9 (V70)

1140.300-1143.700



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.