

## Konusknöpfe EH 24550.




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

- Duroplast PF 31, schwarz


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Abmessungen					🌡️	📦	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> ~ [mm]	h	t min.	max. [°C]	[g]	
20	M 5	12	30	18	110	7,8	<a href="#">24550.0010</a>
20	M 6	12	30	18	110	7,4	<a href="#">24550.0011</a>
25	M 6	15	38	18	110	18,0	<a href="#">24550.0020</a>
25	M 8	15	38	18	110	17,0	<a href="#">24550.0021</a>
30	M 8	18	46	18	110	26,0	<a href="#">24550.0030</a>
30	M10	18	46	18	110	25,0	<a href="#">24550.0031</a>
35	M10	21	53	21	110	46,0	<a href="#">24550.0040</a>
35	M12	21	53	21	110	43,0	<a href="#">24550.0041</a>

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.