

## Zwischenelemente EH 23700.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff

##### Körper

- Stahl, brüniert


##### Verschleißteile

- Vergütungsstahl

##### Zugstange

- Spezialstahl


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

a	b	Abmessungen				g	Art.-Nr.
		c	d	i	l		
[mm]							[g]
25	25	65	16	12,5	40	261	<a href="#">23700.0121</a>
50	25	65	16	12,5	40	580	<a href="#">23700.0122</a>
100	25	65	16	12,5	40	1201	<a href="#">23700.0123</a>
30	30	78	22	14,0	50	468	<a href="#">23700.0161</a>
60	30	78	22	14,0	50	1032	<a href="#">23700.0162</a>
120	30	78	22	14,0	50	2149	<a href="#">23700.0163</a>
240	30	78	22	14,0	50	4340	<a href="#">23700.0164</a>

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.