

基板 · 使用于拖板 DIN 55 201
1103.500




产品描述

材质
• 钢，硬化，研磨

更多信息

注意事项
特殊的样式欢迎洽询。

图面



这些公差只适用于某些可选择的外档块型式
槽距 70 ± 0.01 。


订单信息


系统	$a_1 \times a_2$	c	d	尺寸 l_1 ± 0.013 [mm]	l_2	l_3	l_4	螺丝用 [mm]	y [mm]	T槽数量	 [kg]	品号
V70	500 x 630	60	20	200	40/35	200	200	M12	12	7 x 9	121	1103.500


应用范例











遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。