

## V块组件 右/左

1648.800




### 产品描述

#### 材质

- 钢，表面硬化，研磨

### 图面



D1 (mm)	n x T (mm)	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

### 订单信息

系统	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	尺寸 [mm]	s	a	重量 [g]	品号
左 - 相片 1							
L16	53	16		20	17	1431	1648.800

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。