

定位柱 · 有球形和内六角

22030.0203



产品描述


适用于定位、供压或顶举。

材质

- 本体
 - 不锈钢 1.4305
- 珠子
 - 不锈钢，硬化
- 弹簧
 - 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 - 索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座，用于定位柱

图面



订单信息

d ₁	尺寸		WS	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	[g]	品号
	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]			
M3	1,5	8	1,5	0,4	3	4,5	250	0,2	22030.0203

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。