

## 定位柱 · 有螺栓和内六角

22030.0306



### 产品描述

适用于定位、供压或顶举。

### 材质

#### 螺絲形支撐座

- 不锈钢 1.4305, 氮化

#### 本体

- 不锈钢 1.4305

#### 弹簧

- 不锈钢

### 特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

### 更多产品

- 定位柱，有螺栓和内六角- 英寸

### 图面




### 订单信息

d <sub>1</sub>	尺寸		WS	行程 s	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	品号
	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]				
不锈钢，标准弹簧荷重									
M6	2,7	15	3	2	6	17	250	1,9	22030.0306

<sup>1)</sup> 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。