

定位柱 · 有螺栓和内六角
22030.0316



产品描述


适用于定位、供压或顶举。

材质

- 螺絲形支撐座
- 不锈钢 1.4305, 氮化
- 本体
- 不锈钢 1.4305
- 弹簧
- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位柱，有螺栓和内六角- 英寸

图面




订单信息

尺寸			WS	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 max.	 [g]	品号
d ₁	d ₂	l			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]		
不锈钢， 标准弹簧荷重									
M16	8,5	33	8	4,5	38	78	250	32	22030.0316

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。