

定位柱 · 陶瓷球和槽，不锈钢A4

22050.1416



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
不锈钢 A4 版本保证最高的耐蚀保护。

陶瓷珠的特色:

- 高度耐冲击
- 耐磨
- 抗磁性
- 电气绝缘

材质

本体

- 不锈钢A4，不易起化学反应

珠子

- 陶瓷的

弹簧

- 不锈钢A4，不易起化学反应

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 - 索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- 定位柱，with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座，用于定位柱

图面



订单信息

尺寸				行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	[g]	品号
d_1	d_2	l	n		F_1 ~	F_2 ~			
[mm]				[mm]	[N]				
不锈钢，标准弹簧荷重									
M16	10	24	2	3,5	41	86	250	21	22050.1416

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。