

定位柱 · 與可移动的球和槽
22051.0016



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
球的自由运行使对应部件的磨损最小化，这也导致取决于对应部件的主动锁定行为。
塑料球提供电绝缘。

材质

- 本体
- 切削钢， 染黑
- 轴承
- 塑胶
- 珠子
- 轴承钢， 硬化
- 弹簧
- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 - 索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- 托座 ，用于定位柱

图面




订单信息

尺寸				行程 s [mm]	弹簧荷重 ¹⁾		 min max. [°C]	 [g]	品号	
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
[mm]					[N]					
切削钢， 标准弹簧荷重										
M16	8,5	24	2	3,1	38	68	-30	90	20	22051.0016

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。