

定位柱 · 有内六角和密封垫
22060.0056



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
由密封件装置，液体无法渗入定位柱。

材质

螺絲形支撐座
• 切削钢，硬化，染黑

胶封

• NBR

本体

• 切削钢，染黑

弹簧


• 不锈钢

组装

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。
利用专用工具在沟槽上固定(顶销端)

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

相较于 EH 22060.,即 "无密封", 尺寸 l、弹簧荷重和温度会有误差。
需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位柱，有内六角形

图面



订单信息


尺寸					WS	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 min max.		品号	
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~				°C
[mm]					[mm]	[mm]	[N]					
切削钢， 标准弹簧荷重												
M16	7,5	40	3,2	2,5	5	5	36	58	-30	80	43	22060.0056

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸					品号
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
用于嵌装插销于沟槽的组装工具						
	M16	100	13,50	105	144	22060.0916

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。