

## 定位柱 · 有内六角形

22060.0116



### 产品描述

适用于定位、供压或顶举。

### 材质

#### 螺絲形支撐座

- 切削钢，硬化，染黑

#### 本体

- 切削钢，染黑

#### 弹簧


- 不锈钢

### 组装

定位柱可藉由沟槽或内六角来固定及移除。  
利用专用工具在沟槽上固定(顶销端)

### 特性

强化弹簧荷重: 以两条线标示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

### 更多产品

- 定位柱，有内六角和密封垫
- 托座，用于定位柱

### 图面




### 订单信息

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 尺寸   |     |     | WS   | 行程<br>s | 弹簧荷重 <sup>1)</sup>  |                     | max.<br>[°C] | [g] | 品号         |
|----------------|----------------|------|-----|-----|------|---------|---------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
|                |                | l    | n   | t   |      |         | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
|                |                | [mm] |     |     | [mm] | [mm]    | [N]                 |                     |              |     |            |
| M16            | 7,5            | 32   | 3,2 | 2,5 | 5    | 5       | 72                  | 164                 | 250          | 26  | 22060.0116 |

<sup>1)</sup> 统计平均值

配件

|   | d <sub>1</sub> | b   | 尺寸    |     | [g] | 品号         |
|---|----------------|-----|-------|-----|-----|------------|
|   |                |     | d     | l   |     |            |
| 用于嵌装插销于沟槽的组装工具  |                |     |       |     |     |            |
|  | M16            | 100 | 13,50 | 105 | 144 | 22060.0916 |

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。