

定位柱 · 光滑  
22070.0010



产品描述

专门设计用于在工具制造使用。  
可用于顶销和弹簧止块。  
无法让完整的定位柱或任何个别的零件从固定孔出来。

材质


- 螺絲形支撐座
- 钢，表面硬化，染黑
- 本体
- 切削钢，染黑
- 弹簧
- 不锈钢

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

图面




订单信息

尺寸			行程 s	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	[g]	品号
d <sub>1</sub> -0,05	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> [mm]		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				
10	5,9	13	5,5	42	110	250	10	15	22070.0010

<sup>1)</sup> 统计平均值

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。