

定位柱 · 光滑

22070.0110



产品描述

专门设计用于在工具制造使用。
可用于顶销和弹簧止块。
无法让完整的定位柱或任何个别的零件从固定孔出来。

材质

螺絲形支撐座

- 不锈钢 1.4305, 氮化

本体

- 不锈钢 1.4305

弹簧


- 不锈钢

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

图面




订单信息

尺寸			行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		max. [°C]	定位孔 H7 [mm]	[g]	品号
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃ [mm]		F ₁ ~	F ₂ ~				
10	5,9	13	5,5	42	110	250	10	15	22070.0110

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。