

定位柱 · 平滑，附环与螺丝

22080.0110



产品描述

用于定位、加紧，作为组件支撑供压。作为一个止动销，用于喷射或减震器。

材质

螺絲形支撑座

- 不锈钢 1.4305

本体

- 不锈钢 1.4303

弹簧

- 不锈钢

组装


d1固定孔公差建议H7

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

图面




订单信息

| | | | | 尺寸 | | | | | 行程 s | 弹簧荷重 ¹⁾ | | max. [°C] | 定位孔 H7 [mm] | 重量 [g] | 品号 |
|------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|------------|------------|------------|---------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| d_1 +0,1 +0,04 | d_2 | d_3 | d_4 | d_5 ±0,04 [mm] | l_1 | l_2 ~ | l_3 ~ | l_4 ~ | | F_1 ~ [N] | F_2 ~ [N] | | | | |
| 夹持颚 (相片3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8,1 | 11 | 9,55 | 10 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | 250 | 10 | 9 | 22080.0110 |

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。