

## 定位柱 · 光滑，无领，带可拆卸球

22081.0320



### 产品描述

适用于定位、供压或顶举。  
球的自由运行使对应部件的磨损最小化，这也导致取决于对应部件的主动锁定行为。  
塑料球提供电绝缘。

### 材质

本体  
• 不锈钢 1.4305

轴承  
• 塑胶

珠子  
• 不锈钢，硬化

弹簧  
• 不锈钢

### 组装

用在定位、供压或提举。  
温度范围最高至250°C。  
定位孔必须可以适用在各种个别的例子。我们建议使用F8配合公差尺寸在接合连接，H9在皱褶连接

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


### 参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

### 更多产品

- 定位柱，光滑，无环
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### 图面



### 订单信息

尺寸		行程 s	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度范围		定位孔 接头连接 F8 / 压配 H9	重量 [g]	品号	
d <sub>1</sub> ±0,04	d <sub>2</sub> [mm]		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]	min [°C]	max.				
5	2,5	13	0,7	6,3	10	-30	90	5	1,3	22081.0320

<sup>1)</sup> 统计平均值

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。