

弹簧本体

22100.0024



产品描述

弹簧本体可被作为定位使用。

材质


- 本体
- 钢，镀镍
- 弹簧
- 不锈钢 1.4310

更多信息

注意事项

特殊弹簧，欢迎洽询。

图面




订单信息

尺寸					行程 s [mm]	弹簧荷重 ¹⁾		弹簧比例 [N/mm]	温度 max. [°C]	重量 [g]	品号
d ₁ ±0,05	L ₀	F ₁ [mm]	L F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
本体是钢，圆，- 相片 1											
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,3	22100.0024

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。