

弹簧本体

22100.0137



产品描述

弹簧本体可被作为定位使用。

材质


- 本体
- 不锈钢 A2
- 弹簧
- 不锈钢 1.4310

更多信息

注意事项

特殊弹簧，欢迎洽询。

图面



picture 1

picture 2

picture 3


订单信息

尺寸		行程 ^s		弹簧荷重 ¹⁾		弹簧比例	温度	重量	品号		
d ₁ ±0,05	L ₀	F ₁ [mm]	F ₂ [mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[N/mm]	max. [°C]	[g]			
3,6	18	15	11,5	9	1,5	6,7	14,5	2,24	250	0,4	22100.0137

本体是不锈钢，圆，- 相片 1

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。