

## 弹簧本体

22100.0222



### 产品描述

弹簧本体可被作为定位使用。

### 材质


- 本体
- 钢，镀镍
- 弹簧
- 不锈钢 1.4310

### 更多信息

### 注意事项

特殊弹簧，欢迎洽询。

### 图面




### 订单信息

尺寸					行程 s [mm]	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		弹簧比例 [N/mm]	max. [°C]	[g]	品号
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F <sub>1</sub> [mm]	L F <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~				
本体是钢，尖端 - 相片 2											
3	11	9	6,7	5	2,3	1,6	3,4	0,78	250	0,1	22100.0222

<sup>1)</sup> 统计平均值

### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。