

分割定位柱精实的 · 含六角形轴环

22110.0152



产品描述

分割定位目的。
含锁/不含锁具有相同高度。
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

材质

- 本体
- 钢, 染黑
- 固定梢子
- 钢, 硬化

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。


更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

图面



图片 1



图片 2

订单信息


尺寸									WS	弹簧荷重 ¹⁾				品号		
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆		F ₁ ~	F ₂ ~				max.	
[mm]										[N]					[°C]	[g]
无手把 – 相片 2, 钢																
8	M16 x 1,5	8	M6	10	26	8	8,5	4	17	8,5	26	250	54	22110.0152		

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	 [g]	品号
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。