

分割定位柱 · 一般抛光

22120.0784



产品描述

限于非精密定位的应用。
成品简单具有非常小的尺寸。

材质

本体

- 不锈钢 1.4305

固定梢子

- 不锈钢 1.4305

手把

- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的

操作

当使用锁定分割定位柱时, 拉出旋钮, 转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

更多信息


注意事项

螺帽必须个别购买。
不可移动的旋钮。

更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



lock nut
22120.0704 - .0708 (Steel)
22120.0714 - .0718 (Stainless steel)

picture 1

picture 2


picture 3

订单信息


尺寸											WS	启动 扭力 max.	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅	s min	F ₁ ~			F ₂ ~	min	max.			
[mm]											[mm]	[Nm]	[N]		[°C]		[g]	
有手把，无锁固 - 相片 2, 不锈钢																		
4	M6	12	6,9	30,5	4	12	4,5	10	4	6	2	3	12	-30	80	3,8	22120.0784	

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品号
不锈钢				
	M 6	10	1,3	22120.0714

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。