

分割定位柱 · 带有释放扣锁

22122.0020



产品描述

分割定位目的。

材质

- 本体
 - 钢，染黑
- 按钮
 - 得林红塑料 (POM)
- 固定梢子
 - 钢，硬化
- 手把
 - 热塑性 PA 6，黑灰色，无光泽

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

启动红色压钮，让其维持在下压位置。只有藉由拉动旋钮才可以让锁销被拉入。

更多信息



注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 定位衬套，适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环，适用于分割定位柱
- 支持座，适用于分割螺栓和分割定位柱

图面



lock nut
22120.0116 - .0118 (Steel)
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

订单信息

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	尺寸					WS [mm]	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号			
		l ₂ min	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.					
[mm]													[N]	[°C]	[g]	
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0020			

¹⁾ 统计平均值

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。