

分割定位柱 · 带有释放扣锁 22122.0115



产品描述

分割定位目的。

材质

- 本体**
 - 不锈钢 1.4305
- 按钮**
 - 得林红塑料 (POM)
- 固定梢子**
 - 不锈钢 1.4305, 镀镍
- 手把**
 - 热塑性 PA 6, 黑灰色, 无光泽

组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

启动红色压钮, 让其维持在下压位置。只有藉由拉动旋钮才可以让锁销被拉入。

更多信息



注意事项

不可移动的旋钮。
螺帽必须个别购买。

更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱
- 支持座, 适用于分割螺栓和分割定位柱

图面




lock nut
22120.0116 - .0118 (Steel)
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

订单信息

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	l ₂ min	尺寸				WS [mm]	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量 [g]	品号			
			d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.					
[mm]													[N]	[°C]	[g]	
不锈钢																
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115			

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品号
不锈钢				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。