

## 分割定位柱 · 带有释放扣锁 22122.0120



### 产品描述

分割定位目的。

### 材质

- 本体**
  - 不锈钢 1.4305
- 按钮**
  - 得林红塑料 (POM)
- 固定梢子**
  - 不锈钢 1.4305, 镀镍
- 手把**
  - 热塑性 PA 6, 黑灰色, 无光泽

### 组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

### 操作

启动红色压钮, 让其维持在下压位置。只有藉由拉动旋钮才可以让锁销被拉入。

### 更多信息



### 注意事项

不可移动的旋钮。  
螺帽必须个别购买。

### 更多产品

- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱
- 支持座, 适用于分割螺栓和分割定位柱

### 图面



lock nut  
22120.0116 - .0118 (Steel)  
22120.0516 - .0518 (Stainless steel)

## 订单信息

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	尺寸					WS [mm]	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		重量 [g]	品号			
		l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.					
[mm]													[N]	[°C]	[g]	
不锈钢																
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0120			

<sup>1)</sup> 统计平均值

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。