

## 侧向式定位柱 · 有螺纹和钢梢，无密封

22150.0351



### 产品描述

适用于定位和供压。

### 材质

- 本体
  - 钢，镀锌
- 弹簧
  - 钢，染黑
- 梢子
  - 钢，表面硬化，镀锌

### 组装

横向柱塞由安装工具的装置旋入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = 中心距离，

$y$  = 工件高度，

$w$  = 工件长度，

$x$  = 座标尺寸

$s$  = 行程，

$z$  = 档块直径

计算尺寸  $x$ ：

$y$  大于或是等于  $l_2 - d_2/2$ ，然后  $x = d_2/2 - s$

或是


$y$  小于  $l_2 - d_2/2$ ，然后  $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

### 特性

标准荷重弹簧=钢，黑化弹簧

### 图面




订单信息

d <sub>1</sub> [mm]	尺寸		d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub> [mm]	行程 s [mm]	WS [mm]	x <sup>1)</sup> [mm]	max. [°C]	[g]	品号
	l <sub>1</sub> -2	弹簧荷重 F max. <sup>2)</sup> ~ [N]								
梢子: 钢 / 标准弹簧荷重										
M18 x 1,5	18	150	10	16,9	1,6	16	3,4	250	20	22150.0351

<sup>1)</sup> If the workpiece height (y) is less than l<sub>2</sub>-d<sub>2</sub>/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

<sup>2)</sup> 统计平均值

配件

	尺寸 d <sub>1</sub> [mm]	[g]	品号
组立工具			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。