

定位扣件 · 自行锁附，带有 L 型手柄

22350.0204



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。符合人体工程学的抓地力。

材质

梢子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

把手

- 铝，黑色，类似 RAL 9005

按钮

- 不锈钢，黑色

弹簧

- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
• 此产品还有INCH尺寸。

配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A
- 带有 L 型手柄的球型锁销，单一作动 - 遵守 NAS / MS 17986 规范

图面




** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

订单信息

尺寸										定位孔 H11	温度		重量	剪力抵抗力，加倍的 ¹⁾ min	品号
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]	min	max.	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6			±1						[mm]	[°C]		[g]	[kN]	
不锈钢															
25	90	31	30,4	22	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	596	631	22350.0204

¹⁾ 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。