

## 定位扣件 · 自锁，带安全把手

22350.1091



### 产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。  
强壮的安全把手(按钮无覆盖).握把的形状可以保护偶然下使用按钮。

### 材质

#### 梢子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

#### 把手

- 不锈钢

#### 按钮

- 不锈钢

#### 弹簧

- 不锈钢

### 操作

球体由按压门把解锁。

### 特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

### 配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

### 更多产品

- 定位衬套, 用单边作动球锁梢
- 定位衬套, 带有法兰, 用于球锁定销和座锁
- 保持缆
- 定位衬套, 带有轴环, DIN 172 A
- 定位衬套, 无轴环, DIN 179 A

### 图面



不锈钢1.4542设计，具有标识记号

### 订单信息

| 尺寸             |       |       |       |       |         |       |       | 定位孔<br>H11 | 🌡️<br>max. | 📦<br>[g] | 剪力抵抗力, 加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品号         |
|----------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|----------|---------------------------------|------------|
| $d_1$          | $l_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $l_2$   | $l_3$ | $l_4$ |            |            |          |                                 |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6  |       |       |       | $\pm 1$ |       |       |            |            |          |                                 |            |
| [mm]           |       |       |       |       |         |       |       | [mm]       | [°C]       | [g]      | [kN]                            |            |
| 不锈钢            |       |       |       |       |         |       |       |            |            |          |                                 |            |
| 20             | 70    | 24,8  | 23,4  | 38    | 17      | 29,5  | 43,1  | 20         | 250        | 333      | 403                             | 22350.1091 |

<sup>1)</sup> 抗剪力类似 DIN 50141

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。