

定位扣件 · 自锁，带安全把手

22350.1092



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
强壮的安全把手(按钮无覆盖).握把的形状可以保护偶然下使用按钮。

材质

梢子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

把手

- 不锈钢

按钮

- 不锈钢

弹簧

- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位衬套, 用单边作动球锁梢
- 定位衬套, 带有法兰, 用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套, 带有轴环, DIN 172 A
- 定位衬套, 无轴环, DIN 179 A

图面



不锈钢1.4542设计，具有标识记号

订单信息

尺寸								定位孔 H11	🌡️ max.	🏋️ [g]	剪力抵抗力, 加倍的 ¹⁾ min	品号
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	l_2	l_3	l_4	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6				±1							
[mm]												
不锈钢												
20	80	24,8	23,4	38	17	29,5	43,1	20	250	356	403	22350.1092

¹⁾ 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。