


顶上梢 · 自锁，带把手
22351.0005



产品描述

T型手柄的把手可以经由手来移动或输送工件，例如，零件成品组件，工件夹持系统，扬声器和其他容器。
抗腐蚀和摩擦，因此适用于户外。非常扎实，高负载力的沉淀硬化销。

材质

- 梢子零件
 - 不锈钢 1.4542、沉淀硬化
- 把手
 - 铝，蓝电镀
- 按钮
 - 铝，蓝电镀
- 弹簧
 - 不锈钢

组装

检

操作

Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.

更多信息


配件

我们提供合适的定位衬套 ($d_1=8,10,12$)作为配件

更多产品

- 定位衬套，用于顶上梢
- 定位衬套，无花纹的，用于顶上梢
- 带有封口的定位衬套，无花纹的，用于顶上梢


图面



订单信息

尺寸										荷重能力	定位孔 H11	🌡️	📦	品号
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	d_5	l_2	l_3	l_4	l_5	F_1		max.		
-0,04 -0,08	+0,6				min	$\pm 0,5$				[N]	[mm]	[°C]	[g]	
8	35	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36	100	500	8	250	136	22351.0005

应用范例



遵守

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。