

螺纹顶上销 · 自锁，用于根据DIN 332的中心孔 22352.2024



产品描述

当有一个带有根据DIN 332的沉头孔的螺纹孔时，使用此螺纹起重销。
重型提升元件，易于快速使用，带有可移动的卸扣和锁紧螺柱，可防止意外解锁。对于起吊负载，将带螺纹的起重销插入螺纹孔中。与环形螺栓相反，因此不需要费时的旋入和旋出。
所有版本皆有侵蚀保护。不锈钢版本也有抗侵蚀和风化的能力，所以也适合在户外使用。此外，高强度的沉淀硬化销让极端的负载成为可能。

材质

梢子零件

- 热处理钢、锻炼的、磷酸锰

按钮

- 铝，橘色，阳极

螺纹元件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

钩环

- 热处理钢、锻炼的、磷酸锰

弹簧

- 不锈钢

组装

可以将带螺纹的起重销安装到符合规格的螺纹中。

安装:

1. 按下按钮并按住
2. 插入带螺纹的起重销
3. 释放按钮（按钮必须回到其原始位置。）
4. 用手拧紧带螺纹的起重销，直到其完全紧贴
在轴承表面上。
5. 必须确保将螺纹段嵌入安装螺纹中。

拆解:

1. 大约拧松带螺纹的起重销逆时针旋转四分之一圈。
2. 按下按钮并按住
3. 卸下带螺纹的吊销
4. 释放按钮

操作

每一个螺纹吊升销都包含一个使用手册，和EC声明。

更多信息

更多产品

- 顶上梢，自行锁固
- 顶上梢，自行锁附，不锈钢
- 螺纹顶上销，自行锁固
- 螺纹顶上销，自锁，带可旋转卸扣
- 螺纹顶上销，自锁的 - 英制
- 螺纹顶上销，自锁，带可旋转卸扣 - 英制

图面



订单信息


| 尺寸 | | | | | | | | | | | | | | 负载能力 根据 DIN EN 13155 | | | 定位螺牙 | 🌡️ | 🏋️ | 品号 |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|------|------|------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ -0,07 | d ₃ | d ₄ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | l ₉ | l ₁₀ | F ₁ | F ₂ | F ₃ | [mm] | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | | [kN] | | | [mm] | [°C] | [g] | |
| 热处理钢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 | 31 | 20,7 | 36 | 24,7 | 38,9 | 47,3 | 61,4 | 50,6 | 49,8 | 82 | 145,4 | 36 | 22 | 23 | 11,1 | 8,6 | M24 | 250 | 1234 | 22352.2024 |

应用范例





节省成本



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。