

定位扣件 · 自行锁附 - 带有标准手柄

22370.0055



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
精巧设计凹陷与抓地力。

材质

梢子零件

- 不锈钢 1.4305

弹簧

- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位扣件，自锁，带标准手柄，钛合金
- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A

图面



不锈钢, 1.4542设计, 具有标识记号

订单信息

| d ₁ | l ₁ | d ₂ | 尺寸 | | | 定位孔 | 温度 | 重量 | 剪力抵抗力, 加倍的 ¹⁾ | 品号 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----|--------------------------|------------|
| -0,04 -0,08 | +0,6 | | d ₃ | l ₂ | l ₃ | H11 | max. | | 力, 加倍的 ¹⁾ | |
| | | | [mm] | ±1 | | [mm] | [°C] | [g] | min | |
| | | | | | | | | | [kN] | |
| 不锈钢 | | | | | | | | | | |
| 10 | 90 | 12 | 14 | 9,6 | 33,1 | 10 | 250 | 80 | 60 | 22370.0055 |

¹⁾ 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。