

定位扣件 · 自行锁固，沉淀硬化  
22380.0510



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。  
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉淀硬化销与极端负载容量和高耐磨性。  
人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护。

材质

- 梢子零件
- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化
- 把手
- Thermoplastic PA 6 grey / blue
- 弹簧
- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

参考

不锈钢 1.4305, 参考 EH 22370.


配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位扣件，自锁，组合手柄
- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A

图面




不锈钢1.4542设计，具有标识记号

订单信息

| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                | 定位孔<br>H11 | 剪力抵抗<br>力，加倍的 <sup>1)</sup><br>min | min<br>max. |     | 品号             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |            |                                    |             |     |                |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                | ±1             |                |                |            |                                    |             |     |                |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                | [mm]       | [kN]                               | [°C]        | [g] |                |
| 把手颜色: 蓝色       |                |                |                |                |                |                |                |            |                                    |             |     |                |
| 16             | 50             | 19             | 47,6           | 25,2           | 14             | 39,7           | 16,7           | 16         | 257                                | -30         | 80  | 168 22380.0510 |

<sup>1)</sup> 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。