

## 保持缆

22400.1162



### 产品描述

绳索固定于定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的松脱.

### 材质

#### 环

- 不锈钢

#### 绳索

- 不锈钢

#### 表面涂层绳索

- 热塑性 PA 6 涂装, 黑色

### 组装

用软面锤将支撑夹 (图5/6) 固定到球锁定销上。  
用螺丝起子可将其翘起拆装。  
塑料版本(图片7): 固定之后切断面没有毛边。  
螺旋状设计(图片8)具有非常高效率的工作长度。

### 更多信息

### 注意事项

特殊的样式欢迎洽询。  
模型图片3和图片4 符合 MIL-DTL-83420。

### 更多产品

- 保持缆, for threaded lock pin
- 吊带, 根据DAN80
- 吊带, 根据NSA5732

图面




订单信息

尺寸 l [mm]	适合的尺寸 [mm]	max. [°C]	[g]	品号 <sup>1)</sup>
200	20/25	80	12	22400.1162

<sup>1)</sup> 用于球锁销，基本型

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。