

## 支点螺丝

22591.0006



### 产品描述

可以当作锁入脚座或推力衬垫。  
简易的水平仪藉由螺丝扳手在衬套里或是依喜好藉由内六角形的精巧设计。

### 材质


- 本体
- 钢，热处理， 染黑
- 滚珠轴承
- 钢，热处理， 染黑

### 更多信息

#### 注意事项

支点螺丝可以专门地暴露于静态负载。


### 图面



### 订单信息

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸			WS <sub>1</sub>	WS <sub>2</sub>	WS <sub>3</sub>	静态荷重能力 max.		品号
		l <sub>1</sub> ±0,5 [mm]	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
M12	M6	21,2	16	5	6	9	10	10	10	22591.0006

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。