

## 插销

22690.0345



### 产品描述

适合作底座组件、止动组件及推力垫。

### 材质


- 钢，表面硬化，染黑

### 更多信息


### 更多产品

- 承座销，肋纹或尖头
- 插销，带有塑胶接触面

### 图面



### 订单信息

h ±0,01	d <sub>1</sub>	尺寸 [mm]				WS [mm]	起始扭力 <sup>1)</sup> max. [Nm]	 [g]	品号
50	M16	33	30	50	24	30	206	256	22690.0345

<sup>1)</sup> 母螺母的扭力矩范围为螺纹梢，quality 8. 旋入的部份必须超过螺纹长度.

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。