

## 承座销 · 可调整的

22690.0636



### 产品描述

可调整的座销可用作底座和止动元件。

### 材质


#### 承座销

- 钢、热处理、质量10.9，染黑 / 表面感应硬化


#### 螺帽

- 钢，quality 8.8 (ISO 4035) 染黑

### 图面



picture 1




picture 2

### 订单信息

d	l <sub>1</sub> ±1,5	尺寸 l <sub>2</sub> ±1,5 [mm]	l <sub>3</sub> min	e	WS [mm]	 [g]	品号
M16	40	49,5	34	27,7	24	102	22690.0636

肋纹面 - 相片 2

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。