

## 定位珠螺丝 · 有头，球防止回转

22700.0226



### 产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。  
最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

#### 珠子

- 轴承钢，硬化

#### 螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多信息

#### 注意事项

注意：螺纹跑出 I4!  
珠子有防止旋转保护  
特殊的样式欢迎洽询。


#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -


#### 更多产品

- 定位珠螺丝，有头

### 图面



### 订单信息

| $d_1$ | $l_2$<br>~ | $d_2$ | 尺寸<br>$d_3$<br>[mm] | $l_3$ | $l_4$ | 球直径 | WS<br>[mm] | 静态荷重能力 <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | <br>[g] | 品号         |
|-------|------------|-------|---------------------|-------|-------|-----|------------|--------------------------------------|--|------------|
| M12   | 80         | 18    | 7,2                 | 12    | 44    | 8,5 | 10         | 18                                   | 80   | 22700.0226 |

<sup>1)</sup> \*荷重能力报告书不适用于不锈钢

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。