

定位珠螺丝 · 无头，球防止回转

22700.0832



产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
最大荷载传递因为可移动的球体。

材质

珠子

- 不锈钢，硬化

螺丝

- 不锈钢 1.4305

更多信息

注意事项

珠子有防止旋转保护
特殊的样式欢迎咨询。

参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -


更多产品

- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，附细螺纹
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

图面



订单信息

| d ₁ | l ₂ | 尺寸 [mm] | d ₃ | 球直径 | WS [mm] | 静态荷重能力 ¹⁾ max. [kN] |  [g] | 品号 |
|------------------|----------------|------------|----------------|-----|------------|--------------------------------------|--|------------|
| 上标准夹持颚 (相片1)，不锈钢 | | | | | | | | |
| M12 | 20 | | 7,2 | 8,5 | 6 | 18 | 11 | 22700.0832 |

¹⁾ *荷重能力报告书不适用于不锈钢

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。