

## 定位珠螺丝 · 有头

22710.0832



### 产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。  
最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

#### 珠子

- 不锈钢，硬化

#### 螺丝

- 不锈钢 1.4305

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎洽询。


#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 定位珠螺丝，有头，球防止回转

### 图面



### 订单信息

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	d <sub>2</sub>	尺寸 [mm]				球直径	WS [mm]	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	品号
平面 珠子，平面 表面 (相片2)，不锈钢											
M6	20	10	3,2	6	3	4	5	9	6,1	22710.0832	

<sup>1)</sup> \*荷重能力报告书不适用于不锈钢

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。