

## 定位珠螺丝 · 无头，有平面的球

22720.0482



### 产品描述

热塑性塑料球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

#### 珠子

- 得林红塑料 (POM)

#### 螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。特殊的样式欢迎洽询。

#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，附细螺纹
- 定位珠螺丝，无头部的，短的
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

### 图面



### 订单信息

| 尺寸                    |                |                |     | WS   | 静态荷重能力 <sup>1)</sup><br>max. | 温度   |      | 重量  | 品号         |
|-----------------------|----------------|----------------|-----|------|------------------------------|------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | 球直径 |      |                              | min  | max. |     |            |
| [mm]                  |                |                |     | [mm] | [kN]                         | [°C] |      | [g] |            |
| 塑料半球，平滑表面 (防止旋转)，热处理钢 |                |                |     |      |                              |      |      |     |            |
| M8                    | 10,4           | 4,2            | 5,5 | 4    | 1,5                          | -30  | 80   | 1,9 | 22720.0482 |

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。