

## 定位珠螺丝 · 无头，有平面的球

22720.0666



### 产品描述

热塑性塑料球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。最大荷载传递因为可移动的球体。

### 材质

#### 珠子

- 轴承钢，硬化

#### 螺丝

- 钢，热处理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。特殊的样式欢迎洽询。

#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，附细螺纹
- 定位珠螺丝，无头部的，短的
- 定位珠螺丝，无头，平面球端和梅花槽

### 图面



### 订单信息

尺寸				WS	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max.	🌡️ max.	📦 [g]	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	球直径					
[mm]				[mm]	[kN]	[°C]		
平面 珠子，平面表面 (相片2)，热处理钢								
M16	50	10,7	12	8	60	250	60	22720.0666

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

### 应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。